

品番：EA702GC-16A

品名：可燃性ガス検知器



販売価格	58,000円(税抜) / 63,800円(税込)		
カタログ価格	58,000円(税抜) / 63,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/31 11:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



#### 仕様

メーカー	FUSO	型番	GS-20
対象ガス	ガソリン・プロパン・天然ガス・重油など	使用温度	-10~60℃
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	65(W)×42(D)×220(H)mm
重量	370g	用途	可燃性ガスのリークの有無とリーク箇所の発見
プローブ長	400mm	検知方法	半導体ガスセンサ/拡散式
リーク感度	プロパン:40ppm(Hレンジ)、 200ppm(Lレンジ) ブタン:10ppm(Hレンジ)、50ppm(Lレンジ)	感度調整	2段階切替、ゼロ機能付き
検知表示	ブザー、LEDインジケータ	電池寿命	約40時間(20℃の環境下において)
付属品	チェック剤、ハードケース、取扱説明書、保証書		

ガソリン、プロパン、天然ガス等の可燃性ガスのリーク判定を目的とした可燃性ガス検知器です。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※本器は防爆仕様ではありません。

代替品



品番 EA702GR

コメント

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.