

品番：EA703G-16

品名：ガウスマーター



販売価格	125,000円(税抜) / 137,500円(税込)		
カタログ価格	125,000円(税抜) / 137,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 03:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0792ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	GU-3001
測定範囲	-3,000~3,000mG -300~300 μ T	分解能	0.1mG(-199.9mG~+199.9mG) 1mG(-200mG以下、+200mG以上) 0.01 μ T(-19.99 μ T~+19.99 μ T) 0.1 μ T(-20.0 μ T以下、+20.0 μ T以上)
精度	\pm (2%rdg.+2mG): (-1,000mG~1,000mG、-100.0 μ T~100.0 μ T)	機能	データホールド、最高最低値表示、ゼロ調整、N極・S極方向表示、PCデータ取込可(ケーブル別売)
電源	単4電池×6本(付属)	サイズ	68(W)×42(D)×173(H)mm センサープローブ:29(W)×17(D)×177(L)mm
重量	399g	測定周波数	DC、AC:40Hz~10KHz
磁界軸	単磁界軸	インターフェース	USB、RS-232C
サンプリング	約1秒	ディスプレイ	LCD:52×38mm
使用環境	0~50℃、85%RH以下	付属品	プローブ、キャリングケース、取扱説明書

分解能0.1mGの高性能機種

キャリングケース付

N極、S極方向表示

土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.