

品番：EA703G-2

品名：電磁波測定器(3磁界)



販売価格	46,400円(税抜)／ 51,040円(税込)		
カタログ価格	46,400円(税抜)／51,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/03 12:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0805ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	EMF-828
測定レンジ	20 μ T/200mG、200 μ T/2000mG、 2000 μ T/20000mG	精度	20 μ T/200mG: $\pm$ (4%rdg+3dgt) 200 μ T/2000mG: $\pm$ (5%rdg+3dgt) 2000 μ T/20000mG: $\pm$ (10%rdg+3dgt)(50/60Hzでテスト)
分解能	20 μ T/200mG: 0.01 μ T/0.1mG 200 μ T/2000mG: 0.1 μ T/1mG 2000 μ T/20000mG: 1 μ T/10mG	センサー、測定方式	マグネチックコイル
測定周波数	30～300Hz	磁界軸	X・Y・Z 3磁界軸(選択)
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	本体: 68(W)×30(D)×195(H)mm、 センサープローブ: 75×58×220mm
重量	460g	コード長	930mm
ディスプレイ	3.5桁液晶ディスプレイ	サンプリング	0.4秒/回
単位	μ T/mG	オーバーレンジ	“1”表示
使用環境	0～50℃、85%RH以下	測定方式	マグネチックコイル
消費電流	約2.7mA	付属品	電池×1個、ケース、取扱説明書、保証書

電源線、家電(TV・ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に好適。
狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20／200／2,000・mG:200／2,000／20,000)
データホールド機能
表示単位切替機能(μとmG)
ローバッテリー表示機能
データロガー付き
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.