

品番：EA703GA-3

品名：0- 40/0-200mT テスラメーター



販売価格	89,900円(税抜)／ 98,890円(税込)		
カタログ価格	89,900円(税抜)／98,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/12/17 05:39現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	テクノプラン	型番	TTM-2000
用途	・各種ワーク加工後の残留磁気(滞留磁気)の測定・検査に ・マグネットのN極・S極の判別や、N極・S極の境界の判定用に ・磁気探傷後の非検査物の残留磁気の測定に ・金型やプレス機器、工具等の滞留磁気の測定に ・モーター等の漏れ磁束(D.C)の測定に ・メッキ製品の帯磁検査に	測定レンジ	0～40/～200mT
測定精度	フルスケールの±5%	プローブ	φ 8(アキシアル型)×500mm
電源	006P(9V乾電池)×1個(付属)	使用環境温度	0～50℃
サイズ(W×D×H)	80×125×50mm	重量	300g
各機種の測定レンジでワークに残る、残留磁気の検査用として機能を特化したテスラメーターです			
携帯しやすい小型軽量タイプ			
アナログ表示により、直感的に磁力の変化が視認できます			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.