

品番：EA703K-3

品名：においセンサー



販売価格	137,000円(税抜)／150,700円(税込)		
カタログ価格	137,000円(税抜)／150,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/07 06:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0782ページ		



仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XP-329m
検知範囲	0～999(相対値測定で単位はありません)	記憶容量	18,000データ
電源	単3電池×3本(付属)	サイズ	60(W)×40(D)×140(H)mm
重量	300g	付属品	ドレンフィルタ、 テフロンチューブ(1本)、 フィルタエレメント(10枚)
測定対象	各種香気・臭気成分	測定原理	高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体式
表示方法	LCDデジタル表示(7セグ3桁) (測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)	外部出力	アナログ出力 000～999に対しDC0～0.999V(表示1に対し1mV)
使用温湿度範囲	0～40℃、10～80%RH(結露なきこと)	連続使用時間	10時間(アルカリ乾電池、常温常湿にて)
繰り返し再現性	測定値±5%±1 digit(同一条件下)		
小型・軽量で持ち運びに便利。			
脱臭装置や空気洗浄機の性能確認、工場排気臭や揮発性有機化合物などの測定に。			
ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示。			

繰返し再現性に優れ、無臭ガスに反応しにくい独自のセンサを搭載。

ベース調整のみで簡単に測定開始が可能。

メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.