

品番 : EA703KB-1

品名 : ホルムアルデヒド測定器(ホルムアルデヒド型)



販売価格	150,000円(税抜) / 165,000円(税込)		
カタログ価格	150,000円(税抜) / 165,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 11:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XP-308B
測定項目	ホルムアルデヒド	測定範囲	0.01~0.38mg/m ³ (サービスレンジ: 0.39~3.00mg/m ³) 0.01~0.30ppm(サービスレンジ: 0.31~3.00ppm)
分解能	0.01ppm	精度	±10%(0.04~0.16ppm)
電源	単2形乾電池6本(付属) または専用アダプタ(DC9V)	電池寿命(マンガン乾電池使用時)	10分測定モード時:約100回測定 30分測定モード時:約50回測定 60分測定モード時:約25回測定
使用温度	5~40°C	サイズ	175(W)×86(D)×140(H)mm
重量	約2.5kg	付属品	DNPHフィルタセット3個、乾電池6本、 皮ケース、採気管、フィルタエレメント 10枚、ピンセット

測定ごとに試薬の交換不要

フルオート操作なので操作キーを押すだけで測定可能

見やすいバックライト付き液晶パネル付

測定値を最大32件メモリ可能

濃度単位表示はmg/m³とppmの切り替えが可能

測定時間は10分測定モード・30分測定モード・60分測定モードの切り替えが可能

レコーダー出力端子付

電池寿命警報機能付

ビル・住宅/学校/工場施設/くん蒸作業場などのホルムアルデヒド測定を定める法規制に適応した簡易測定器

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.