

品番 : EA705BD-11

品名 : [フロンガス] ガスリークディクター(UVライト付)



販売価格	56,200円(税抜)／61,820円(税込)		
カタログ価格	56,200円(税抜)／61,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 22:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ロビニア(ROBINAIR)	型番	LD7
検知能力	R134a:14g/年・R1234yf:3.4g/年	検知ガス	R1234yf・R134a・R410a・R22・R407c
機能	Lo/Mi/Hi 3段切替可能/ミュート機能/UVライト機能有り	検知方式	半導体ガスセンサー/吸引式
検知表示	カラーグラフィックLCDディスプレイ	サイズ	58(W)×52(D)×260(H)mm:(フレキシブル部:440mm)
重量	400g	電源	単3アルカリ電池×4本(付属)
UV波長	395~415nm	バッテリー寿命	連続4時間

高輝度のLEDライトを使用。電池残量が少なくなると、LCDにて表示。

サントプレーンゴムを採用した、握り易いハンドグリップとなっております。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番 EA705BF-4 コメント 検知ガス、検知能力など
--	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.