


品番：EA705BF-5

品名：[フロンガス] ガスリークディテクター

	販売価格		44,600円(税抜)／ 49,060円(税込)	
	カタログ価格		44,600円(税抜)／49,060円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 2 (2025/12/19 08:37現在)	
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	0030ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	DC-009Pro
検知能力	3g/年	電源	単3アルカリ電池×4本(付属)
検知ガス	R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R600A・R23・R123・R507Mid・R32・R123等、等の調整付、HFC系、オートパワーオフ		
検知表示	ブザーとLEDで検知	検知方式	半導体ガスセンサー/吸引式
サイズ	65(W)×42(D)×220(H)mm (フレキシブル部:400mm)	重量	400g(電池含)
電池寿命	約7時間	使用環境	−10〜+60℃、80%RH以下
ケースサイズ	320(W)×70(D)×260(H)mm	標準付属品	フィルター×5、チェック剤、ハードケース、単3アルカリ電池(4 個)、取扱説明書(保証書)
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)			
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。			
最高感度3g/年(R410A)の吸引式最高感度を実現			
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター			
温度変化に強い電池ボックス密閉構造			
船舶、冷凍倉庫にも強い耐久性(−10℃〜 60℃)			

霧田気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調節 (H/M/L)
小型軽量のハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ
自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェックに
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに
校正済・検査成績書・A2LA(米国)認定の校正証明書付
〈検知方式による特長〉 吸引式：周囲のエアを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。 拡散式：プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。 赤外線式：新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※電源投入後の約90秒間は暖機運転のため使用できません。

代替品

	品番 EA705BF-4 コメント 同一メーカー品
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号
06-6532-6226 (代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.