

品番：EA705BT-1

品名：[フロンガス] ガスリークディテクター



販売価格	65,000円(税抜) / 71,500円(税込)		
カタログ価格	65,000円(税抜) / 71,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 16:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0030ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0563 3163 (testo316-3)
検知能力	4g/年	検知ガス	すべてのHFCs, HCFCsおよびCFCs, FX80, I12A, R11, R114, R12, R123, R1234yf, R1234ze, R124, R125, R12a, R13, R134a, R13B1, R14, R142b, R161, R22, R227, R23, R236fa, R245fa, R32, R401A, R401B, R401C, R402B, R403B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, R411A, R412A, R413A, R414B, R416A, R417A, R417B, R417C, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, R437A, R428A, R448A, R449A, R452A, R500, R502, R503, R507, R508A, R508B
検知方式	ヒートダイオード電気化学式センサー	電源	単1電池×2本(付属)
重量	約400g(バッテリー含む)	サイズ	65(W)×65(D)×270(H)mm
機能	自動ゼロ調整機能、電源On/Offボタン	検知表示	アラーム音とLEDで検知
フレキシブルシャフト長	約285mm(センサーヘッド含む)	動作温度	-20~+50℃

動作湿度	20～80%rH(結露なきこと)	保管温度	0～50℃
センサ寿命	80～100時間(通常使用で約1年)	バッテリー寿命	16時間
色	黒	材質	プラスチック
付属品	フィルタ、電池、ケース、取扱説明書、出荷検査書		

冷凍冷蔵空調設備のメンテナンスに必要な冷媒ガス検知器です。

一般的に使用されているほとんどの冷媒(CFC、HFC、FC)に対応し、わずかな漏れ(4g/年)も見逃しません。

センサは屈曲自在のチューブに搭載され、使いやすく、センサ交換も簡単です。

すぐに使用可能で冷媒特性の事前選択は不要です。

ボタン1つで簡単に操作

一般的に使用されているほとんどの冷媒に対応しており、わずかな漏れも見逃しません。また、自動ゼロ調整機能を使用すると、すでにガスが拡散している室内でもガス漏れ箇所を特定できます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.