

品番：EA705EH-10

品名：[フロンガス] ガスリークディテクター



販売価格	60,000円(税抜) / 66,000円(税込)		
カタログ価格	60,000円(税抜) / 66,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/03/28 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0030ページ		



カタログ訂正 26/02/06 重量:(誤)700g(電池含) (正)580g(電池含) (9049 No.57)

仕様

検知能力	5g/年	検知ガス	R11・R12・R22・R123・R134a・R404A
電源	単1アルカリ電池×2本(付属)	検知方式	半導体加熱ダイオードセンサー
検知表示	信号音、LED	サイズ	270×65×70mm
プローブ長	380mm	重量	580g(電池含)
電池寿命	約16時間	使用温度範囲	-20~50℃
保管温度	-20~60℃	湿度	95%RH
高度	2000m	スイッチ	押しボタン式(電源OFF/電源ON、感度「低」/感度「高」)

自動ゼロ調整機能

吸引ポンプ

ケース付

屋内外兼用

低コスト、ハンディー型フロンガスリークディテクターです。

加熱ダイオードセンサーを採用しています。

全てのCFC、HCFC、そしてHFCフロンガスに対して反応し、冷媒ガス種の違いによる調整は不要です。

湿気のある雰囲気中でも的確にリークガスを検知します。

アラームのピッチ音(強弱)であらゆる冷媒の漏れ量を知らせます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.