

品番：EA705EH-20

品名：[フロンガス] ガスリークディテクター(充電式)



販売価格	99,800円(税抜) / 109,780円(税込)		
カタログ価格	99,800円(税抜) / 109,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/07/06 07:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0030ページ		



仕様

検知能力	4g/年	検知ガス	R22・R134a・R404A・R410A・R463・R
電源	ニッケル水素電池バッテリー	検知方式	半導体加熱ダイオードセンサー
検知表示	ブザー、黄色LED	サイズ	57×88×215(H)mm
重量	522g(電池含)	プローブ長	380mm
電池寿命	約5.5時間	使用温度範囲	-20~50℃
充電温度範囲	0~40℃	保管温度範囲	-20~55℃
湿度	85%RH	高度	2000m

自動ゼロ調整機能付

ケース付

人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。

バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。

LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。

バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。

耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。

ボタンひとつで簡単に操作できます。

【検知方式による特長】

吸引式：周囲のエアを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。

拡散式：プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。

赤外線式：新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。

代替品



品番 EA705BF-11

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.