

品番：EA706C-1B

品名：デジタル騒音計



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 09:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0793ページ		



項目	測定値	単位
騒音レベル	55.1	dB
周波数範囲	31.5~8	kHz
分解能	0.1	dB
精度	±1.4	dB

測定位置	測定位置は騒音源からの距離を考慮して決定してください。
測定時間	測定時間は騒音レベルが安定した状態を確保してください。
測定環境	測定環境は騒音源からの距離を考慮して決定してください。
測定方法	測定方法は騒音計の取扱説明書に従ってください。



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	SL-1330
測定範囲	30~130dB	分解能	0.1dB
精度	±1.4dB(94dB、1kHzにて)	周波数範囲	31.5Hz~8kHz
電源	9V型乾電池×1本(付属)	重量	156g
サイズ	62(W)×32(D)×188(H)mm	付属品	風防スクリーン 取扱説明書 収納ケース 調整用ドライバー 9V型乾電池×1
サンプリング	約2回/秒	表示	3.5桁LCD(バックライト付)
オートパワーオフ	約15分(解除可能)		

最大、最小表示機能付

オートパワーオフ、オートレンジ

音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能。

「アナログ表示」と「デジタル表示」の2種類に対応。

A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.