

品番：EA706CB-10A

品名：デジタル騒音計



販売価格	10,800円(税抜)／ 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 04:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	SL-200U
周波数特性	A特性	周波数範囲	31.5Hz～8kHz
測定範囲	騒音: 35.0～135.0dB 環境温度: 0～40℃	分解能	騒音: 0.1dB 環境温度: 0.1℃
精度	騒音: ±2.0dB (94dB、1kHzにて) 環境温度: ±1.5℃	サンプリング	約3回/秒
使用温湿度	0～50℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10～60℃、10～75 %RH (但し結露のないこと、電池を含まず)
サイズ	56(W)×31(D)×144(H)mm	重量	約81g(電池含まず)
電源	単4電池×3本(付属)	電池寿命	約60時間(アルカリ電池使用時)
機能	・ホールド機能 ・MAX/MIN ホールド機能 ・温度計機能 ・オートパワーオフ機能 (約12分/解除可能)	校正	可
付属品	・取扱説明書 (保証書付) ・風防スポンジ		

携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計

作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。

表示部にカラーLCDを採用

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA706CB-10C

コメント 変更点:カラー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.