

品番 : EA706CB-10B

品名 : デジタル騒音計



販売価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	SL-200U
測定範囲	騒音:35.0~135.0dB 環境温度:0~40°C	分解能	騒音:0.1dB 環境温度:0.1°C
精度	騒音:±2.0dB(94dB、1kHzにて) 環境温度:±1.5°C	周波数範囲	31.5Hz~8kHz
周波数特性	A特性	機能	ホールド機能、MAX/MIN ホールド機能、温度計機能、オートパワーオフ機能
サイズ	56(W)×31(D)×144(H)mm	重量	81g(電池含まず)
サンプリング	約3回/秒	電源	単4電池×3本(付属)
電池寿命	約60時間(アルカリ電池使用時)	使用温湿度	0~50°C、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10~60°C、10~75 %RH(但し結露のないこと、電池を含まず)	校正	可
付属品	取扱説明書、風防スポンジ		

携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計

表示部にカラーLCDを採用

作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番 EA706CB-10C コメント 変更点:色
---	------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.