


品番：EA706CB-10C

品名：デジタル騒音計



販売価格	6,400円(税抜)／7,040円(税込)			
カタログ価格	6,400円(税抜)／7,040円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/09/30 08:51現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0806ページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	SL-10S
測定範囲	騒音: 35～135dB 環境温度: 0～40℃	分解能	騒音: 0.1dB 環境温度: 0.1℃
精度	騒音: ±2.0dB (94dB, 1kHzにて) 環境温度: ±1.5℃	周波数範囲	31.5Hz～8kHz (A特性)
機能	ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ	サイズ	56(W)×31(D)×144(H)mm
重量	81g(電池含まず)	サンプリング	約3回/秒
電源	単4電池×3本(付属)	電池寿命	約60時間(アルカリ電池使用時)
使用温湿度	0～50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	－10～60℃、10～75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)
校正	可	付属品	取扱説明書、風防スポンジ

携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。
表示部にカラーLCDを採用されます。
作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.