

品番：EA706CB-11

品名：デジタル騒音計



販売価格	32,800円(税抜)／ 36,080円(税込)			
カタログ価格	32,800円(税抜)／36,080円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2026/04/02 06:37現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	SL-1340U
測定範囲	A特性:32～130dB C特性:20～8kHz	アナログレンジ	●アナログ(バーグラフ) ・Lo: 30 ～ 90 dB ・Med: 50 ～ 110 dB ・Hi: 70 ～ 130 dB
分解能	デジタル:0.1dB、 アナログ(バーグラフ):2dB	サンプリング	デジタル:約2回/秒 アナログ:5回/秒
精度	±1.4dB (94dB、1kHzにて)	動特性	・FAST(時定数 125ms) ・SLOW(時定数 1s)
使用温湿度	0～+40℃、10～90%RH(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10～+60℃、10～75%RH(但し、結露のないこと、電池を含まず)
サイズ	55(W)×25(D)×258(H)mm	重量	約200g(電池含む)
電源	9V形乾電池×1個(付属)	電池寿命	約40時間(アルカリ電池使用時)
付属品	・風防スポンジ ・収納ケース ・取扱説明書(保証書付)	機能	・アラート機能 ・測定対象に応じて時定数の切り替え (FAST/SLOW) ・キャリブレーション機能(A特性のみ。キャリブレータは別売。) ・バーグラフ ・測定の最大値または最小値を表示 ・オートパワーオフ(約30分/解除可能)

安全規格	IEC61672-1 Class2	校正	可
AC/DC出力端子付き			
測定値を瞬時に確認できる「デジタル表示」と、測定値の変化量がグラフで瞬時に認識できる「アナログ表示」の両対応			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番 EA706CB-11A コメント 変更点:品番
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.