

品番：EA706CB-11A

品名：デジタル騒音計



販売価格	25,200円(税抜) / 27,720円(税込)		
カタログ価格	25,200円(税抜) / 27,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 03:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0793ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	SL-1340U
測定範囲	A特性: 32~130dB、 C特性: 20~8kHz	分解能	デジタル: 0.1dB、 アナログ(バーグラフ): 2dB
精度	±1.4dB (94dB, 1kHzにて)	機能	バーグラフ付、最大・最小値表示、オートオフ
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	55(W)×25(D)×258(H)mm
重量	200g(電池含む)	付属品	風防スポンジ、収納ケース(風防スポンジを除く)
電池寿命	約40時間(アルカリ電池使用時)	使用温湿度	0~+40 °C、10~90 %RH(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10~+60 °C、10~75% RH(但し、結露のないこと、電池を含まず)	サンプリング	デジタル: 約2回/秒 アナログ: 5回/秒

変化量が分かりやすいアナログ(バーグラフ)表示付

AC/DC出力端子付き

国際規格IEC 61672-1準拠「クラス2」

測定値を瞬時に確認できる「デジタル表示」と、測定値の変化量がグラフで瞬時に認識できる「アナログ表示」の両対応

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.