

品番：EA706CD-7

品名：デジタル騒音計(気温測定機能付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,500円(税抜)／7,150円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 6,500円(税抜)／7,150円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2025/07/03 15:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0806ページ                      |      |   |



| 仕様・性能 |                             |
|-------|-----------------------------|
| 測定範囲  | 騒音: 35~135dB<br>温度: -20~60℃ |
| 測定精度  | 騒音: ±2.0dB<br>温度: ±1.5℃     |
| 電源    | 単4乾電池×3本(付属)                |
| 動作条件  | 温度: -20~60℃<br>湿度: 10~90%   |
| 動作時間  | FAST(時定数125ミリ秒)、SLOW(時定数1秒) |

小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。

仕様

|      |                             |                 |                             |
|------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| メーカー | サンワサプライ                     | 型番              | CHE-SD1                     |
| 測定範囲 | 騒音: 35~135dB<br>温度: -20~60℃ | 周波数範囲           | 31.5Hz~8kHz                 |
| 測定精度 | 騒音: ±2.0dB<br>温度: ±1.5℃     | 電源              | 単4乾電池×3本(付属)                |
| サイズ  | 56(W)×30.5(D)×144(H)mm      | 重量              | 73g(電池含まず)                  |
| 動作条件 | 温度: -20~60℃<br>湿度: 10~90%   | 動特性(周波数の重み付け時間) | FAST(時定数125ミリ秒)、SLOW(時定数1秒) |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。                   |
| 事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグラウンドなどの屋外まで使用できます。 |
| 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。               |
| 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。            |
| 風音防止のためのマイクカバーが付いています。                    |
| 騒音を測定した際、気温も確認することができます。                  |
| 音量最大・最小のデータ記録が可能です。                       |
|                                           |

オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。

電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.