

品番：EA706GA

品名：デジタル騒音計



販売価格	28,700円(税抜) / 31,570円(税込)		
カタログ価格	28,700円(税抜) / 31,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/14 14:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

測定範囲	30~130dB (A特性・C特性共通)	精度	±0.5dB
分解能	0.1dB	機能	最高・最低値表示、データ保持、PCデータ転送
ダイナミックレンジ	50dB	周波数範囲	31.5Hz~8kHz
応答速度	Fast: 125ms, Slow: 1s	保存可能データ件数	16000件
補助出力	AC: 0.7Vrms/フルスケール、DC: 10mV/dB	電源	単4電池×6本(付属)
使用温湿度	0~40°C (10~80%RH)	保存温湿度	-10~60°C (10~70%RH)
サイズ	80(W)×245(H)×35(D)mm	重量	350g(電池含む)
風防スポンジサイズ	φ 70mm	液晶サイズ	38×52mm
総重量	1150g	付属品	USBケーブル(125cm)、単4電池、ケース
ケースサイズ	340(W)×280(D)×83(H)mm		

USBケーブルを使用してパソコンと接続しておけば、リアルタイムでデータをパソコンに保管することも可能です。

一般的なA特性db測定機能、衝撃音等の音圧レベル用のC特性db測定機能があります

通常のFAST計測、変化の少ない騒音計測用のSLOW計測も可能

三脚ねじ穴付き(ねじサイズ:1/4")

液晶はバックライト付き

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

ソフトウェアは付属のQRコードからインストールしてください。

### 代替品



**品番** EA742JF  
**コメント** データログ-騒音計

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.