

品番：EA706V

品名：硬度チェック(6本)





販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/13 21:19現在)		
商品入数	6	販売単位	St
カタログページ	0754ページ		




色	裏面	テストの硬度範囲
赤	HRC 40	HRC 40-42 H10 400-410
黄	HRC 45	HRC 45-47 H10 450-470
緑	HRC 50	HRC 50-52 H10 500-520
青	HRC 55	HRC 55-57 H10 550-570
紫	HRC 60	HRC 60-62 H10 600-620
黒	HRC 65	HRC 65-67 H10 650-670

※表示硬度は45℃で測定した際の値となります。



テストの硬度範囲	テストの硬度範囲	テストの硬度範囲
HRC 40	HRC 45	HRC 50
HRC 55	HRC 60	HRC 65



## 仕様

測定硬度(HRC)	40、45、50、55、60、65	全長	175mm
ヤスリ	長さ:65mm、径:4.3mm	材質	合金工具鋼(SKS-8)
重量	240g		

対象物にキズが付くとテスターに表示している硬度以下となります。

テスター先端部の曲げ加工で平面・曲面・内径面の硬度チェックが可能です。

6本入りセットで、硬さはグリップで色別されます。

グリップはすべり止め効果があり、手になじみやすいものです。

使用方法として、被験材の錆はあらかじめ除去し、テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。

キズが付かない場合は、1ランク上のテスターでチェックしてください。テスターの先端部に曲げ加工を行なっておりますので、平面・曲面・内径面の硬度チェックが可能です。

硬度HRC40～65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。

ポケットに入れて、大型の工作物や、屋外の特殊鋼材等試験機にかけられない場合に簡便です。

切削加工前の被削材の硬度をチェックするとき、熱処理後の到達硬度の有無をチェックするときなどに役立ちます。

ハードケース付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.