品番: EA706WA

品名:デジタル膜厚計(コーティングテスター)



販売価格	44,400円 (税抜)/ 48,840円(税込)				
カタログ価 格	44,400円(税抜)/48,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/26 10:41現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					















仕様

検知範囲	0~1.25mm	精度	0~0.85:±(3%+0.001mm) 0.85~1.25:(±5%)
測定対象	磁性金属上の非磁性塗膜(塗料、亜 鉛、メッキ、クロムなど) 非磁性金属上の絶縁性塗膜(塗料、ア ルマイト、プラスチック、樹脂など)	最小測定サイズ	φ7mm
機能	オートパワーオフ(2分)、 最高最低・平均値表示、 ホールド機能、USB転送	使用温度範囲	0~40℃(相対湿度90%まで)
電源	単4電池×2本(付属)	液晶サイズ	21×29mm
サイズ	50×110×23mm	重量	100g(電池含む)
総重量	768g		

磁性・非磁性金属上の塗膜厚をスピーディにピンポイント測定!

ピンポイントでの正確な膜厚測定が行える小型測定ヘッド

鉄/磁性金属(Fe)と非鉄/非磁性金属(NFe)の2つの素地を自動識別して計測を行います

測定時、「最大値」「最小値」「平均値」をワンタッチ表示

付属のソフトウェアCDをパソコンにインストールすることで、データをパソコンに取り込むことができます。

液晶はバックライト付き

付属品

USBケーブル(195cm)、 校正参考パーツ、ケース、 ソフトウェアCD ケースサイズ

160(W)×280(D)×83(H)mm

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA706WK-2

コメント メーカー違い仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.