

品番：EA706WB-1

品名：デジタル膜厚計



販売価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
カタログ価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 14:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0754ページ		



仕様

測定範囲	0~1000 μm	分解能	0.1 μm (0~99.9 μm)、1 μm (100 μm 以上)
精度	$\pm 1\sim 3\%$ または2 μm (どちらか大きい方)	機能	ゼロ点補正、ホールド機能、オートパワーオフ、ディスプレイ点灯
表示桁数	4桁	最小測定面積	5×5mm
最小曲率半径	凸面: 3mm 凹面: 30mm	最小素地厚み	鉄: 0.5mm 非鉄: 50 μm
最大表面温度	約150℃(最大接触時間2秒以内)	使用温湿度範囲	0~50℃(湿度<80%)
解像度	0~99 μm /100 μm 以上	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	本体: 161×69×32mm ケース: 250×210×52mm	材質	ABS樹脂(本体ハウジング)
重量	260g	付属品	標準板5枚、ゼロ調整プレート(鉄、非鉄)各1枚、 USBメモリー、収納ケース、ストラップ

渦電流と磁気誘導の両方の特性を活用し、2種類の膜厚を測定できる最先端の膜厚計です。

製造業、エンジニアリング、商業検査など、幅広い用途に理想的です。

鉄または非鉄素地を自動的に検出

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.