

品番：EA706XA-2

品名：デジタル振動計



販売価格	76,800円(税抜) / 84,480円(税込)		
カタログ価格	76,800円(税抜) / 84,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 03:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0793ページ		



#### 仕様

メーカー	FUSO	型番	VB-8201HA
測定範囲	速度:0.5~199.9mm/s (振動周波数と変位測定は不可)、 加速度:0.5~199.9m/s <sup>2</sup>	測定周波数	10Hz~1KHz
精度	±(5%+2dgt)、 (at80Hz/160Hz・at23±5℃)	分解能	速度:0.1mm/s 加速度:0.1m/s <sup>2</sup>
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	77(W)×38(D)×200(H)mm (センサ部φ16×30mm)
重量	本体:310g 磁気プローブ:約38g	ケーブル長	1.2m
センサ	圧電型センサ	校正点	速度:50mm/s(160Hz) 加速度:50m/s <sup>2</sup> (160Hz)
ディスプレイ	4桁液晶ディスプレイ	サンプリング	約1回/秒
使用環境	0~40℃、0~80%RH	消費電流	約DC6mA
付属品	乾電池×1、磁気ベース付プローブ、 ハードケース、取扱説明書・保証書		

実効値(RMS) & ピーク値表示

データホールド機能

ローバッテリー表示
加速度 (m/s <sup>2</sup> )
Max.Min値表示機能
オートパワーオフ機能 (10分)
振動計のベーシックモデル
機械設備等の振動測定に
振動速度と加速度を測定
振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用
大型LCD採用で見やすい表示
鉛フリーハンダ使用製品
注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.