

品番：EA706XA-4

品名：ペン型振動計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 59,800円(税抜) / 65,780円(税込) | | |
| カタログ価格 | 59,800円(税抜) / 65,780円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/04 15:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0793ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| メーカー | FUSO | 型番 | PVB-820 |
| 測定範囲 | 速度: 200mm/s: 0.5~199.9mm/s (振動周波数と変位測定は不可) 加速度: 200m/s ² : 0.5~199.9m/s ² | 精度 | ±(5%+2digit)(at80Hz/160Hz) (at23±5℃) |
| 測定周波数 | 10Hz~1kHz(地震波や道路の振動など低周波の振動は測定不可) | 機能 | データホールド、ローバッテリー表示 |
| 電源 | 単4電池×4本(付属) | サイズ | 40(W)×32(D)×175(L)mm (センサー部: φ9×30mm) |
| 重量 | 240g | 校正点 | 速度: 50mm/s(160Hz) 加速度: 50m/s ² (160Hz) |
| ディスプレイ | LCD20mm×28mm | サンプリング | 1秒 |
| 使用環境 | 0~50℃、0~80%RH | 付属品 | ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書 |

センサー一体型のコンパクトモデル

機械設備等の振動測定に

振動速度と加速度を測定

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.