

品番 : EA707A-26

品名 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー



販売価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/07 19:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	9010-50
仕様	EA707A-86、-105用クランプセンサー	クランプ径	φ46mm(確度:±2.0%)
定格1次電流	交流10~500A	最大入力電流	・150A連続(10/20/50Aレンジ) ・400A連続(100/200Aレンジ) ・650A連続(500Aレンジ)
出力電圧	交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。	最大定格電圧	AC 600V rms (50/60Hz, CATIII)
振幅確度(45~66Hz)	±2%rdg.±1%f.s.	周波数	40~1 kHzにおいて確度に加算、振幅: ±6 % rdg. (10, 20 A) ±3 % rdg. (50 Aレンジ以上)
コード長	3m	サイズ	78(W)×35(D)×188(H)mm
重量	420g	用途	記録計などと組合わせてレベル観測に。
付属品	取扱説明書		

※EA707A-30、-36、-86、-87に接続するにはEA707A-29が必要です。

テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.