

品番：EA707A-27

品名：[EA707A-30,-36用] クランプセンサー



販売価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/07 19:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0777ページ		



#### 仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	9018-50
仕様	EA707A-86、-105用クランプセンサー	クランプ径	φ46mm(確度:±1.5%)
定格1次電流	交流10~500A	最大入力電流	・150A連続(10/20/50Aレンジ) ・400A連続(100/200Aレンジ) ・650A連続(500Aレンジ)
出力電圧	交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。	最大定格電圧	AC 600V rms (50/60Hz, CATIII)
周波数	40 Hz~3 kHzにおいて確度に加算, 振幅: ±1 % rdg. 位相: ±2.5°	振幅確度(45~66Hz)	±1.5%rdg. ±0.1%f.s.
コード長	3m	サイズ	78(W)×35(D)×188(H)mm
重量	420g	用途	電力測定、高調波解析など、より正確な波形記録/解析用途に。
付属品	・取扱説明書		

※EA707A-30、-36、-86、-87に接続するにはEA707A-29が必要です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.