

品番 : EA707A-28

品名 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー



販売価格	28,600円(税抜)／31,460円(税込)		
カタログ価格	28,600円(税抜)／31,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 21:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0777ページ		



#### 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	9132-50
仕様	EA707A-86、-105用クランプセンサー	クランプ径	φ 55mm 80×20mmバスバー
定格1次電流	交流20～1000A	最大入力電流	1000A連続
出力電圧	交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC正弦波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。	周波数	40～1 kHzにおいて確度に加算、振幅: ±1 % rdg.
最大定格電圧	AC 600V rms (50/60Hz,CATIII)	振幅確度(45～66Hz)	±3%rdg. ±0.2%f.s.
サイズ	100(W)×35(D)×224(H)mm	重量	600g
コード長	3m	用途	記録計などと組合せてレベル観測に。
付属品	取扱説明書		

※EA707A-30、-36、-86、-87に接続するにはEA707A-29が必要です。

テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.