

品番：EA707A-30

品名：デジタルマルチメーター



販売価格	58,400円(税抜)／64,240円(税込)			
カタログ価格	58,400円(税抜)／64,240円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/18 14:35現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	DT4281
直流・交流電圧	60.000m/600.00m/6.0000/ 60.000/600.00/1000.0V	直流・交流電流	600.00μ/6000.0μ/60.000mA /600.00mA
抵抗	60.000/600.00/6.0000k/60.000k /600.00k/ 6.0000 M/60.00 M/600.0 MΩ	静電容量	1.000 n/10.00 n/100.0 n/1.000 m/10.00 m/ 100.0 m/1.000 m/10.00 m/100. 0 mF 基本確度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt.
周波数	99.999 /999.99 /9.9999 / 99.999 /500.00 kHz	温度	−0.0~260℃ (EA707A-31使用時)
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	93(W)×53(D)×197(H)mm
重量	650g(電池含む)	付属品	テストリード×1, 取扱説明書 ×1, 単3 形アルカリ乾電池 (LR6) ×4
連続使用時間	100 h	表示更新レート	5 回/s (静電容量: 測定値により0.05 ~2回/s, 温度: 1回/s)
表示	5桁液晶表示, max. 60000 dgt.	機能	フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定), 表示 値ホールド, オートホールド, 最大値/

			最小値表示, サンプル設定, リラティブ (相対値)表示, 測定値メモリ (400個), オートパワーセーブ, USB通信 (オプション使用), 4-20mA %換算
デシベル換算測定	交流電圧の基準値に対するdB換算値を表示 (dBV)	ダイオードテスト	順方向しきい値: 0.15V〜3V, 7種
導通チェック	応答時間: 10 ms以上	PEAK測定	DC V測定: 信号幅4 msec以上 (単発), 1 msec以上 (繰返し) AC V, DC/AC A測定など: 信号幅1 msec以上 (単発), 250 μ sec以上 (繰返し)
使用温度範囲	-15℃〜55℃	防水性能	IP40
高性能タイプ			
真の実効値式			
デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト他			
60000カウントの5桁表示、高分解能測定			
DC V基本確度 $\pm 0.025\%$ 、AC V20Hz〜100kHzの広帯域			
ローパスフィルタで高調波カット（インバータの基本波成分測定）			
DC+ACV測定、温度測定、C測定、周波数測定など多機能を搭載			
端子シャッター機構（テストリードの誤挿入防止）			
電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ			
背面スタンド			
背面にテストリード収納			
表示バックライト、赤色バックライトによる過入力警告			
1mの落下に耐える堅牢設計			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番	EA707A-105
	コメント	同仕様(メ-カーセット品→エスコセット品)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

