

品番 : EA707A-36

品名 : デジタルマルチメーター(ワニ口クリップ付)



販売価格	67,800円(税抜)／74,580円(税込)		
カタログ価格	67,800円(税抜)／74,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 00:43現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



高性能タイプ

仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	DT4282
仕様	ワニ口クリップ付	直流・交流電圧	60m/600m/6/60/600/1,000V
直流・交流電流	600μ/6,000μ/60m/600m/6/10A	抵抗	60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600MΩ
静電容量	1n/10n/100n/1μ/10μ/100μ/1m/10m/100mF	周波数	99.999/999.99/9.9999/99.999/500.00kHz
温度	-40~260°C(EA707A-31使用時)	電池	単3電池×4本(付属)
サイズ	93(W)×53(D)×197(H)mm	重量	650g(電池含む)

IP40(EN60529)

高性能タイプ

真の実効値式

デシベル換算、PEAK測定、導通チェック、  
ダイオードテスト、最小・最大値表示、  
オートパワーセーブ他多数

テスストリード、携帯ケース付

クランプセンサー(EA707A-26~-28)を接続するには変換アダプター(EA707A-29)が必要です。

代替品

	<p>品番 EA707A-106 コメント 同仕様(メーカー-セット品→エスコセット品)</p>
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.