

品番：EA707A-45

品名：デジタルマルチメーター



販売価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
カタログ価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 23:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0777ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	DT4224
仕様	静電容量、ダイオードテスト付	測定方式	真の実効値式
直流電圧	600m/6/60/600V 基本確度: $\pm 0.5\%$ rdg. ± 5 dgt.	交流電圧	6/60/600V、周波数特性: 40 Hz~1 kHz 基本確度 40 - 500 Hz : $\pm 1.0\%$ rdg. ± 3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下)
規格	CATIV 300V, CATIII 600V	周波数	99.99/999.9/9.999kHz 基本確度: $\pm 0.1\%$ rdg. ± 2 dgt.
抵抗	600/6k/60k/6M/60M Ω 基本確度: $\pm 0.9\%$ rdg. ± 5 dgt.	静電容量	1 μ /10 μ /100 μ /1m/10mF 基本確度: $\pm 1.9\%$ rdg. ± 5 dgt.
機能	・ダイオードチェック ・漏電ブレーカー遮断防止 ・フィルタ ・データホールド ・リラクティブ表示 ・オートパワーセーブ	電源	単4電池 \times 1本(付属)
サイズ	72(W) \times 38(D) \times 149(H)mm	重量	190g(電池, ホルスタ含む)
導通チェック	導通OFFしきい値: 245 Ω 以上, 応答時間: 0.5 ms以上	ダイオードテスト	開放電圧: 2.5 V以下 測定電流: 0.5 mA 順方向しきい値: 0.15V~1.5V

表示	4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ	表示更新レート	5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s, 周波数: 1~2回/s)
連続使用時間	35時間 (バックライト消灯時)	使用温度範囲	-10℃~+65℃
防水性能	IP42	付属品	・テストリード×1 ・ホルスタ×1 ・取扱説明書×1

静電容量ダイオードテスト付

テストリード付

電圧保護機能付で誤入力による停電・火傷を防止

安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計

抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利

1mの落下に耐える堅牢設計

DC V基本確度±0.5%、AC Vの特40~1kHzの標準タイプ

ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)

表示バックライト

テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.