


品番：EA707A-61A

品名：1147mm テストリード棒



販売価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	L9300
ピン先径	φ2mm	先ピン寸法	露出: 3.3mm (CAT III、CAT IV 適合) キャップなし: 18mm (CAT II 適合)
プラグ径	φ4mm	全長	1147mm
規格	ピン先露出3.3mm: CAT IV 600V /CAT III 1000V ピン先露出18mm: CAT II 1000V	使用温度範囲	-25℃~65℃
適合品番	その他関連をご確認ください。		

キャップなくす心配なし。バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さや測定カテゴリを簡単切り替え。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.