


品番：EA707A-6A

品名：デジタルテスター(カード型)



販売価格	5,400円(税抜)／5,940円(税込)		
カタログ価格	5,400円(税抜)／5,940円(税込)		
在庫数	最新在庫：23（2025/07/17 16:22現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0789ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	3244-60
整流方式	平均値整流実効値指示方式	表示最大カウント	4199
直流電圧	419.9m～500V 5レンジ 基本確度: $\pm 0.7\% \text{ rdg. } 4 \text{ dgt.}$	交流電圧	4.199～500V 4レンジ 基本確度 50 - 500 Hz : $\pm 2.3\% \text{ rdg. } \pm 8 \text{ dgt.}$ (平均値整流)
規格	CATIII 300V, CATII 600V	抵抗	419.9 Ω ～41.99M Ω 6レンジ 基本確度: $\pm 2.0\% \text{ rdg. } \pm 4 \text{ dgt.}$
機能	・導通チェック ・オートパワーセーブ	電源	CR2032×1個
サイズ	55(W)×9.5(D)×109(H)mm プローブ先端長: 15mm	ケースサイズ	80(W)×17(D)×116(H)mm
重量	60g	導通ブザー	しきい値 50 Ω $\pm 40 \Omega$ ダイオードチェックは不可
オートパワーセーブ	あり (キャンセル可能)	表示	デジタル/LCD, max. 4199 dgt.
サンプルレート	2.5回/s	連続使用時間	150時間
付属品	・取扱説明書×1 ・携帯用ケース×1 ・モニタ電池 (本体蔵)×1		

	・キャップ (赤/黒 各1)	
短絡防止キャップ付。		
すっきり収納できる、ハードケース付き		
シンプル表示で読取りやすいテスター		
現場で手軽なカードサイズテスター		
コンセントの奥までとどくテストリード		
Ω /導通レンジはAC 500 Vまで過電圧保護		
薄さ1cm以下のコンパクト設計だから、持ち運び楽々、使い勝手も抜群です。		
ブスバーや分電盤での測定に		
コンセント差込口での測定に		
電子回路のチェックに		
キャップ装着でプローブが他の場所に接触せず、短絡を防止します。		
プローブの国際安全規格IEC 61010-031		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.