


品番 : EA707A-91

品名 : デジタルマルチメーター



販売価格	17,600円(税抜)／19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜)／19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



真の実効値とは
真の実効値検出とは正確なACの交流電圧
測定の真の値を表示する機能です。



仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	DT4221
測定方式	真の実効値式	仕様	検電付
直流電圧	600m/6/60/600V 基本確度: $\pm 0.5\% \text{rdg.} \pm 5 \text{dgt.}$	交流電圧	6/60/600V 周波数特性:40Hz～1kHz 基本確度40 - 500Hz: $\pm 1.0\% \text{rdg.} \pm 3 \text{dgt.}$ (実効値整流, クレストファクタ3以下)
定格	CATIV 300V,CATIII 600V	周波数	99.99/999.9/9.999kHz 基本確度: $\pm 0.1\% \text{rdg.} \pm 2 \text{dgt.}$
検電(50/60Hz)	AC80～600V検出	電源	単4電池×1本(付属)
サイズ	72(W)×38(D)×149(H)mm	重量	190g(電池, ホルスタ含む)
連続使用時間	40時間(バックライト消灯時)	導通チェック	導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音) 導通OFFしきい値:245Ω以上 応答時間:0.5ms以上
表示	4桁液晶表示、max.60000dgt.、バーグラフ	表示更新レート	5回/s(静電容量:測定値により0.05～5回/s、周波数:1～2回/s)
適合規格	安全性:EN61010 EMC:EN61326 防じん防水性:使用時:IP40 (EN60529)、保管時:IP42	直流交流自動判別機能	○

	(EN60529) ぬれた状態での使用は禁止。端子は除く。		
表示値ホールド	手動	使用温度範囲	-10~50°C
保存温度範囲	-30~60°C	機能	<ul style="list-style-type: none"> ・導通チェック ・オートパワーセーブ ・フィルタ ・表示値ホールド ・リラティブ表示
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・テストリード(DT4911)×1 ・ホルスタ×1 	タイプ	スリムタイプ
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計			
現場での出し入れがしやすく、作業がスムーズに。			
抵抗レンジ、ダイオードテスト非搭載でより安全性を追求。			
検電機能搭載でより便利。			
直流/交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。			
1mの落下に耐える堅牢設計			
テ스트リードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します。			
DC V 基本確度±0.5%、AC V のf特40~1kHzの標準タイプ。			
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)			
表示バックライト			
電池が切れても自分で簡単に交換が出来ます。 単4アルカリ乾電池1本の交換で済むので予備電池も荷物になりません。			
測定中、コードがディスプレイにかかるないのでパッと読み取れます。 収納時もすっきりと収納出来、次の作業開始もスムーズです。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

代替品

	<p>品番 EA707A-37</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.