




品番：EA707A-92

品名：デジタルマルチメータ



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/07 20:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



真の実効値とは
真の実効値とは正弦波以外の交流電圧・電流の真の実効値測定できる機能です。



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	DT4222
測定方式	真の実効値式	仕様	抵抗、静電容量、ダイオードテスト付
直流電圧	600m/6/60/600V 基本確度:±0.5%rdg.±5dgt.	交流電圧	6/60/600V 周波数特性:40Hz~1kHz 基本確度40 - 500Hz:±1.0%rdg. ±3dgt.(実効値整流,クレストファクタ3以下)
定格	CATIV 300V,CATIII 600V	周波数	99.99/999.9/9.999kHz 基本確度:±0.1%rdg.±2dgt.
抵抗	600/6k/60k/600k/6M/60MΩ 基本確度:±0.9%rdg.±5dgt.	静電容量	1μ/10μ/100μ/1m/10mF 基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
電源	単4電池×1本(付属)	サイズ	72(W)×38(D)×149(H)mm
重量	190g(電池, ホルスタ含む)	連続使用時間	40時間(バックライト消灯時)
導通チェック	導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音) 導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上	表示	4桁液晶表示、max.60000dgt.、バーグラフ

表示更新レート	5回/s(静電容量:測定値により0.05 ~5回/s、温度:1~2回/s)	適合規格	安全性:EN61010 EMC:EN61326 防じん防水性:使用時:IP40 (EN60529)、保管時:IP42 (EN60529) ぬれた状態での使用は禁止。端子は除く。
ダイオードテスト	開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5 mA 順方向しきい値:0.15V~1.5V	表示値ホールド	手動
使用温度範囲	-10~50℃	保存温度範囲	-30~60℃
機能	・導通チェック ・ダイオードテスト ・オートパワーセーブ ・フィルタ ・表示値ホールド ・リラティブ表示	付属品	・テストリード ・ホルスタ

スリムタイプ

安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計

抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利です。

1mの落下に耐える堅牢設計

テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します。

DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ

ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)

表示バックライト

現場での出し入れがしやすく、作業がスムーズに。

電池が切れても自分で簡単に交換が出来ます。
単4アルカリ乾電池1本の交換で済むので予備電池も荷物になりません。

測定中、コードがディスプレイにかからないのでパッと読取れます。
収納時もすっきりと収納出来、次回の作業開始もスムーズです。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA707A-45
コメント 仕様をご確認ください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.