

品番 : EA707AC-2

品名 : デジタルマルチテスター



販売価格	34,000円(税抜)／37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜)／37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 15:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0790ページ		



真の実効値とは
他の実効値測定とは正確度以外の交流電圧
電圧の真の値を測定できる機能です。



仕様

メーカー	テスラー(testo)	型番	05907602(testo760-2)
仕様	本体(真の実効値)	機能	導通、ダイオード、(温度・デューティ比)
電源	単4電池×3本(付属)	サイズ	85(W)×45(D)×167(H)mm
重量	340g(電池含む)	直流・交流電圧	600m/6/60/600V
直流電流	600μ/6000μ/60m/600m/6/10A	交流電流	600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
抵抗	60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ	静電容量	6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
防水機能	IP64	表示値	6000カウント
動作環境	−10～+50°C、80%以下(結露しないこと)		

テスリード付

片手でも簡単に操作ができるボタン式のマルチメーターです。

テスリード接続時に電圧か電流か自動認識するので切換操作が不要です。

電圧・電流測定ではAC/DCを自動で切換えます。切換えは手動で行うこともできます。

2ライン表示のディスプレイに電圧/電流と周波数を同時に表示します。

接続したテスストリードと異なる機能ボタンを押すと、警告音が鳴ります。

抵抗、静電容量、周波数、導通テスト、ダイオード測定

最大・最小・平均値表示

ホールド機能、バックライト付

真の実効値型で、三角波や高調波などで歪んだ波形の電圧・電流も正しく測定することができます。

ローパスフィルターでインバーターなどの二次電圧を正確に測定

フレームロッド検査用に μA 測定が可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.