

品番：EA707AD-16

品名：ポケットデジタルテスター



販売価格	2,900円(税抜)／3,190円(税込)		
カタログ価格	2,900円(税抜)／3,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5502
直流電圧	レンジ:400m/4/40/300V 精度:±(0.8%rdg+1dpts)(最高確度)	交流電圧	レンジ:4/40/300V 精度:±(1.5%rdg+3dpts)(最高確度)
抵抗	レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 精度:±(1.5%rdg+2dpts)(最高確度)	周波数	レンジ:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz 精度:±(0.5%rdg+3dpts)(最高確度)
静電容量	レンジ:4n/40n/400n/4μ/40μ/200μ 精度:±(4.0%rdg+3dpts)(最高確度)	導通テスト	約50Ω以下でブザー音
電源	CR2032×1個(付属)	電池寿命	約60時間
サイズ	58(W)×12(D)×108(H)mm	重量	65g
付属品	手帳形ケース、モニター用電池、取扱説明書(テストリードのケーブルは本体と直接つながっています)		
導通、ダイオードチェック、デューティー比測定可			
最大カウント数4000カウント			
相対値(比較)測定機能			

データホールド機能

スリープモード機能〈電池消耗を防ぎます〉

代替品



品番 EA707D-24

コメント メーカー違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.