

品番：EA707BA-1B

品名：アナログマルチテスター



販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/18 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CX-02
Ω	レンジ:10k Ω ($\times 10$)、1M Ω ($\times 1k$) 確度:目盛長の $\pm 5\%$	dB	-20~+50dB
校正	可	交流電圧(ACV)	レンジ:10・50・250・1000V 確度:フルスケールの $\pm 5\%$ 入カインピーダンス:2k Ω /V
直流電圧(DCV)	レンジ:2.5、10、50、250、1000V 確度:フルスケールの $\pm 5\%$ 入カインピーダンス:2k Ω /V	直流電流(DCA)	レンジ:10mA、250mA 確度:フルスケールの $\pm 5\%$
電源	単3(1.5V)電池 $\times 1$ 個(付属)	サイズ	65(W) \times 35(D) \times 116(H)mm
重量	約195g	付属品	取扱説明書、テストリード(ピンカバー付)

小型コンパクト・シンプル操作のアナログテスタ。

導通ブザー、電池容量チェック機能付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

品番	EA707G-20
----	-----------



コメント sanwa

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.