

品番：EA707BB-1

品名：デジタルテスター



販売価格	6,800円(税抜)／7,480円(税込)			
カタログ価格	6,800円(税抜)／7,480円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/25 00:05現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CDM-09N
交流電圧	4V/40V/400V/600V	直流電圧	400mV/4V/40V/400V/600V
抵抗	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	分解能	(交流電圧) ・4V:0.001V ・40V:0.01V ・400V:0.1V ・600V:1V (直流電圧) ・400mV:0.1mV ・4V:0.001V ・40V:0.01V ・400V:0.1V ・600V:1V (抵抗) ・400Ω:0.1Ω ・4kΩ:0.001kΩ ・40kΩ:0.01kΩ ・400kΩ:0.1kΩ ・4MΩ:0.001MΩ ・40MΩ:0.01MΩ
確度	●交流電圧:±(2.0 %rdg + 5 dgt) ●直流電圧 ・400mV:±(1.2 %rdg + 2 dgt) ・それ以外:±(1.2 %rdg + 1 dgt) ●抵抗 ・4MΩ:±(2.0 %rdg + 3 dgt)	検波方式	平均値方式

	・40MΩ:±(5.0 %rdg + 3 dgt) ・それ以外:±(1.2 %rdg + 2 dgt)		
表示	3.5桁LCD表示、最大4300カウント	レンジ切替	フルオート
極性表示	自動切替、“-”のみ表示	サンプリング	約2回/秒
使用温湿度	0～+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10～+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ	76(W)×18(D)×117(H)mm	重量	約120g
電源	LR44ボタン型電池×2個(付属)	機能	●オートパワーオフ機能(約20分/解除可能) ●オートホールド ●ダイオード・導通チェック機能
校正	可	安全規格	IEC 61010 600V CAT.II
付属品	●取扱説明書(保証書付) ●LR44ボタン型電池×2個(テスト用) ●テストリード		
本体とケースが一体化、テストリードは本体に収納			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.