

品番：EA707BB-8A

品名：デジタルマルチテスター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,700円(税抜) / 5,170円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,700円(税抜) / 5,170円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/04/30 18:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0790ページ                      |      |   |



仕様

| メーカー | カスタム (CUSTOM)   | 型番   | M-03FBM  |
|------|---|------|--|
| 直流電圧 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●レンジ<br/>4V/40V/400V/600V</li> <li>●分解能<br/>0.001V/0.01V/0.1V/1V</li> <li>●確度<br/>±(1.0%+3dgt)</li> <li>●入力インピーダンス<br/>10MΩ</li> </ul>   | 交流電圧 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●レンジ<br/>4V/40V/400V/600V</li> <li>●分解能<br/>0.001V/0.01V/0.1V/1V</li> <li>●確度<br/>±(2.0%rdg+5dgt)</li> <li>●入力インピーダンス<br/>10MΩ</li> </ul>                 |
| 抵抗   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●レンジ<br/>400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ<br/>/4MΩ/40MΩ</li> <li>●分解能<br/>0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ<br/>/0.001MΩ/0.01MΩ</li> <li>●確度<br/>±(2.0%rdg+5dgt)</li> <li>●開放電圧<br/>約0.4 V</li> </ul> | 周波数  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●レンジ<br/>5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz<br/>/100kHz</li> <li>●分解能<br/>0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz/0.1kHz</li> <li>●確度<br/>±(0.5%rdg+5dgt)</li> </ul> |
| 静電容量 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●レンジ<br/>50nF/500nF/5μF/50μF<br/>/100μF</li> <li>●分解能<br/>0.01nF/0.1nF/0.001μF/0.</li> </ul>   | 検波方式 | 平均値方式  |

|            |   |        |   |
|------------|---|--------|---|
|            | 01 $\mu$ F/0.1 $\mu$ F<br>●確度<br>$\pm(5.0\%rdg+5dgt)$ |        |   |
| 表示         | 最大3999カウント  | レンジ切替  | オートレンジ  |
| 極性表示       | “-”のみ表示   | サンプリング | 約3回/秒   |
| 使用温湿度      | 0~+40°C、80%RH以下<br>(但し、結露のないこと)                       | 保存温湿度  | -10~+60°C、70%RH以下<br>(但し、結露のないこと)   |
| サイズ        | 70(W)×12.5(D)×127(H)mm                                | 重量     | 約101g(電池含む)   |
| 電源         | CR2032×1個(付属)   | 電池寿命   | 約120時間  |
| テストリード長    | 約700mm  | 適合規格   | IEC61010-1 準拠<br>CAT II 600V、CAT III 300V   |
| 校正         | 可   | 測定機能   | ●直流/交流電圧<br>●抵抗<br>●ダイオードチェック<br>●導通チェック(LED & ブザー音通知)<br>●周波数<br>●DUTY<br>●コンデンサチェック |
| オートパワーオフ機能 | 約30分(解除可能)  | 付属品    | ●取扱説明書(保証書付)<br>●ソフトケース<br>●CR2032コイン電池×1個(テスト用)                                      |
| 用途         | 工業現場や電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェックに                   |        |   |

本体背面に磁石を内蔵。金属面に取り付け可能。

コンパクトなボディーに電圧(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータ

テストリードを本体周囲に巻き付けて収納可能

金メッキテストリード採用、先端19mm

テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.