

品番：EA707BC-1A

品名：[クランプ°式]デジタルテスター



販売価格	14,500円(税抜)／15,950円(税込)			
カタログ価格	14,500円(税抜)／15,950円(税込)			
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/14 14:25現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0790ページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	MC-02
直流電圧	600m/6.000/60.00/600.0V	交流電圧	6.000/60.00/600.0V
直流電流	100.0A	交流電流	100.0A
抵抗	600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00MΩ	静電容量	9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ/9.999m/99.99mF
周波数	9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9kHz	機能	データホールド、デューティ比 (20～80%)、ダイオードチェック、導通チェック、オートパワーオフ、バーグラフ
クランプ径	φ12mm	電源	単4電池×2本(別売)
サイズ	81(W)×30(D)×128(H)mm	重量	190g
付属品	プローブカバー×2個(装着済み)、取扱説明書	表示	液晶、最大表示"6000"、バーグラフ付 (61セグメント)
極性表示	自動切替"ー"のみ表示	オーバーレンジ表示	"OL"マーク点灯
サンプリング	約3回/秒	レンジ切替	オート(マニュアル可)
使用温湿度	+5～+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)	保存温湿度	-20～+60℃、80%RH以下(但し結露なきこと)
オートパワーオフ	約15分(解除可能)	電池寿命	約100時間(アルカリ電池使用時)

適合規格	IEC61010-1 準拠 CATⅢ 300V、 CAT Ⅱ 600V	
真の実効値式		
狭い箇所の電流もラクラク測定のカランプ付きデジタルマルチメータ		
交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、静電容量、周波数測定、DUTYチェックの測定に対応		
小型軽量手のひらサイズ		
テストリード先端はコンセント奥にも届く19mm。また接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.