

品番 : EA707D-23A

品名 : ポケットデジタルテスター



販売価格	5,980円(税抜) / 6,578円(税込)		
カタログ価格	5,980円(税抜) / 6,578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/18 22:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0788ページ		



シェル(貝)型の開閉カバー 堅牢でコンパクトな収納を実現

仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	PM7a
動作方式	△-Σ方式	交流検波方式	平均値方式
レンジ切換	オートレンジ及びマニュアルレンジ	使用環境条件	高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
動作温湿度	5°C~31°Cで80%RH最大(結露のないこと) 31°C以上40°Cでは80%RHから50%RHへ直線的に減少	保存温湿度	-10°C~50°C, 70%RH以下(結露のないこと)
確度保証範囲	23±5°C, 80%R.H.以下(結露のないこと)	直流電圧	400m/4/40/400/500V 入力抵抗: 10M~100MΩ
交流電圧	4/40/400/500V 入力抵抗: 10M~11MΩ (40Hz~400Hz(正弦波交流))	抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 開放電圧: 約DC0.4V
最高確度	●直流電圧: ±(0.7%rdg+3dgt) ●交流電圧: ±(2.3%rdg+10dgt) ●抵抗: ±(2.0%rdg+5dgt)	分解能	●直流電圧: 0.1mV ●交流電圧: 0.001V ●抵抗: 0.1Ω
導通	10~120Ω以下でブザー音 開放電圧: 約0.4V	ダイオードテスト	開放電圧約1.5V
表示	数値部4000	オーバー表示	数値部に「OL」を表示(DC/AC500V レンジは除く)

極性表示	自動切換、マイナス入力時に「-」のみ表示	サンプルレート	数値部 3回/秒
周波数特性	40~400Hz	電源	LR44(アルカリボタン電池)×2個
電池寿命警告	約2.4V以下でバッテリーマークが点灯または点滅	消費電力	約5mW TYP(DCV)
サイズ	57(W)×18(D)×115(H)mm	重量	約85g(本体のみ)
テストリード長	全長:約0.5m ピン先:15mm	機能	<ul style="list-style-type: none"> ●レンジホールド ●オートパワーオフ(約15分)解除不可 ●電源切り忘れ防止機能
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●取扱説明書 ●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm) 		
ケース一体型最小サイズ			
導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム			
電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.