

品番：EA707D-33

品名：ポケットデジタルテスター



販売価格	6,980円(税抜)／7,678円(税込)		
カタログ価格	6,980円(税抜)／7,678円(税込)		
在庫数	最新在庫：4（2025/05/13 03:04現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0788ページ		



ソーラー充電式 堅牢なシェル(貝)型の開閉カバー

仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	PS8a
動作方式	Δ-Σ 方式	交流検波方式	平均値方式
レンジ切換	オートレンジ及びマニュアルレンジ	使用環境条件	高度2000m以下・環境汚染度 II
動作温湿度	5℃～40℃で80%RH(結露のないこと)	保存温湿度	0～50℃,70%RH以下(結露のないこと)
確度保証範囲	23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと)	直流電圧	400m/4/40/400/500V 入力抵抗:10M～100MΩ
交流電圧	4/40/400/500V 入力抵抗:10M～11MΩ 40Hz～400Hz (正弦波交流)	抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 開放電圧:約DC0.4V
最高確度	●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt) ●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt) ●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)	分解能	●直流電圧:0.1mV ●交流電圧:0.001V ●抵抗:0.1Ω
導通	10～120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V	ダイオードテスト	開放電圧:約1.5V
表示	数値部4000	オーバー表示	数値部に「OL」を表示(DC/AC500Vレンジは除く)
極性表示	自動切換,マイナス入力時に「-」のみ表	サンプルレート	数値部 3回/秒

	示		
周波数特性	40～400Hz	電源	アモルファス太陽電池+二酸化マンガンリチウム2次電池(内蔵)
電池寿命警告	約2.4V以下でバッテリーマークが点灯または点滅	消費電力	約5mW TYP(DCV)
サイズ	57(W)×18(D)×115(H)mm	重量	約85g(本体のみ)
テストリード長	全長:約0.5m ピン先:15mm	機能	●レンジホールド ●オートパワーオフ(約15分) 解除不可 ●電源切り忘れ防止機能
付属品	取扱説明書		
ソーラー充電式ポケットテスタ			
導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム			
電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計			

代替品

	品番	EA707D-23A
	コメント	ソーラー充電式→ボタン電池式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.