品番：EA707DH-12

品名：AC60-7000V 検電器

販売価格	19,800円（税抜）／ 21,780円（税込）			
カタログ価格	19,800円（税抜）／21,780円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/18 23:38現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0783ページ			



仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HSE-7G
検電範囲	AC60～7000V	電源	LR44×2個（付属）
全長	205mm	重量	55g
絶縁耐力	検知部と握り部間：AC20kV-1分間	漏洩電流	絶縁耐力時：0.5mA以下
使用温度範囲	−10℃～+40℃	感度切替方式	自動切替（低圧：断続音光、高圧：連続音光）
定格動作開始電圧	低圧（断続音光表示）露出充電部：60V 高圧（連続音光表示）露出充電部：400V 絶縁電線（φ5mmOE線）：3000V	定格不動作距離（対地電圧4kV）	電線（150mm²OC）に接近して動作しない距離） 連続音光表示（高圧表示）：5cm
動作表示	発光：8000Lxの明るさの中で確認可能 音響：1m離れて50dB以上	電池寿命	連続動作時間：約3時間 放置状態：約2年
高圧6kV用の小型決定版			
ランプと音でお知らせ			
超小型軽量で安全な二重耐圧構造			
ソフトケース、クリップ付			

通信用（NTT仕様認定品）
動作（音光）表示で高圧・低圧の判別が可能。 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。
通信工事の昇柱作業におすすめ
IPX1相当
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番　EA707DH-11 **コメント**　仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.