

品番：EA707DH-14A

品名：AC80-7000V 検電器(伸縮式)



販売価格	21,500円(税抜)／23,650円(税込)		
カタログ価格	21,500円(税抜)／23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/05/22 01:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0783ページ		



仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HSS-6B1
検電範囲	高圧:AC3～7kV(握り部を持って検電) 低圧:AC80～600V(銘板部を持って検電)	電源	LR44×2個(付属)
全長	215～815mm(伸縮)	重量	140g
付属品	革ケース	絶縁抵抗	検知部と握り部間:縮めた状態 100MΩ以上
絶縁耐力	検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV-1分間 検知部と銘板部間:AC4kV-1分間	漏洩電流	絶縁耐力試験時:0.1mA以下
使用温度範囲	－10℃～＋40℃	定格動作開始電圧	低圧 露出充電部:80V(充電部に接触) ※低圧検電時は銘板部に触れながら検電 高圧 露出充電部:300V(充電部に接触) 絶縁電線(φ5mmOE線):1500V
定格不動作距離	電線(150mmφOC)に接近して動作しない距離) 4000V(6.9kV回路の対地電圧)時: 5cm以下	動作表示	発光:赤色断続発光、8000Lxの明るさの中で確認可能 発音:断続音 2m離れて50dB以上

電池寿命	連続動作時間:約8時間 放置状態:約1.5年	
音と光で動作表示		
高圧キュービクルメンテナンスに最適		
縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電		
防滴構造(内部に有害な水が入らない)		
伸ばして離れたところから検電 ※伸ばして低圧は検電できません。		
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.