

品番 : EA707DK-10

品名 : AC・DC5-1000V 検電器



販売価格	3,750円(税抜) / 4,125円(税込)		
カタログ価格	3,750円(税抜) / 4,125円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/01/25 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0770ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	V-17
検電範囲	接触時:AC7~1000V、 DC5~1000V 非接触時:AC:30~1000V	周波数	50~60Hz
インジケータ	●125V以下:100VのLED点灯 ●125V以上:200VのLED点灯 ●非接触AC検出:検電のLED点灯	使用温湿度	0~+40°C、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10~+50°C、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)	サイズ	17.5(W)×18(D)×132(H)mm (先端:約10mm)
重量	約24g(電池含む)	電源	LR44ボタン型電池×2個(付属)
校正	不可	用途	建築現場等での電気配線の確認に。 工場等での電気設備のチェック等に。
機能	●LED照明機能 ●AC/DC、100/200Vの電圧判別機能 ●ボリューム感度調整機能 ●電池残量チェック機能 ●先端LEDライト	付属品	●取扱説明書(保証書付) ●LR44ボタン型電池×2個(テスト用)

★非接触AC検出電圧は無段階のボリューム感度調整機能付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.