

品番 : EA707DK-10

品名 : AC・DC5-1000V 検電器



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,750円(税抜) / 4,125円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,750円(税抜) / 4,125円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/03/20 13:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0770ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|-------|---------------------------------------|
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | V-17 |
| 検電範囲 | 接触時: AC7~1000V、 DC5~1000V 非接触時: AC: 30~1000V | 周波数 | 50~60Hz |
| インジケータ | ●125V以下: 100VのLED点灯 ●125V以上: 200VのLED点灯 ●非接触AC検出: 検電のLED点灯 | 使用温湿度 | 0~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) | サイズ | 17.5(W)×18(D)×132(H)mm (先端: 約10mm) |
| 重量 | 約24g(電池含む) | 電源 | LR44ボタン型電池×2個(付属) |
| 校正 | 不可 | 用途 | 建築現場等での電気配線の確認に。 工場等での電気設備のチェック等に。 |
| 機能 | ●LED照明機能 ●AC/DC、100/200Vの電圧判別機能 ●ボリューム感度調整機能 ●電池残量チェック機能 ●先端LEDライト | 付属品 | ●取扱説明書(保証書付) ●LR44ボタン型電池×2個(テスト用) |

★非接触AC検出電圧は無段階のボリューム感度調整機能付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.