

品番 : EA707DK-11

品名 : AC30-1000V AC検電器(金属検出機能付)



販売価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/26 10:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	V-18
検電範囲	非接触検電: AC30~1000V	金属検出	検出距離: 3~5cm、 対象金属: φ2cm以上
インジケータ	非接触AC検出: 検電のLED点灯 金属検出: 金属のLED点灯 電源ON時: 電源のLED点灯	サイズ	23(W)×23(D)×146(H)mm (先端: 約10mm)
重量	49g(電池含む)	電源	A23(12V)×1個(付属)
特徴	<ul style="list-style-type: none"><li>・1本で金属検知と非接触式ACの検出が可能</li><li>・先端LEDライト搭載</li><li>・ブザーとライトで確実に金属検出と検電</li><li>・暗所で便利なプローブ照明機能付</li><li>・非接触AC検出電圧は3段階感度調整機能付</li><li>・本体両サイドに絶縁性を高める導電ゴムを使用</li></ul>	用途	建築現場等での電気配線の確認に。 工場等での電気設備のチェック等に。 壁に内蔵された金属の検出に。

金属検出機能と非接触式(AC)の通電チェック機能付検電器

LEDと音でお知らせします

代替品



**品番** EA707DK-10

**コメント** 仕様をご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.