

品番 : EA707DK-12

品名 : AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)



販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/20 06:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0770ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	V-20WP
検電範囲	AC12~1000V(ワイドモード時) AC100~1000V(ノーマルモード時)	周波数	50~60Hz
使用温湿度	0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
サイズ	24(W)×29(D)×161(H)mm	重量	約68g(電池含む)
電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	約30時間(アルカリ電池使用時)
防塵・防水	IP67準拠	オートパワーオフ	約5分(解除不可)
安全規格	IEC 61010-1 CAT.IV 1000V	校正	不可
付属品	●取扱説明書(保証書付) ●単4形乾電池×2本(テスト用)		

2mの落下耐性で衝撃対策も強化

P67の防水・防塵耐性に準拠。突然の雨や水没、埃などの過酷な環境に対応しました

約12Vの低電圧から検出可能な「ワイドモード」機能付きの非接触式AC検電器

先端と背面にLEDライトを装備

LEDと音でお知らせします。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.