

品番：EA707DW-21

品名：27KV 放電棒(電圧検出/抵抗付)



販売価格	74,800円(税抜) / 82,280円(税込)		
カタログ価格	74,800円(税抜) / 82,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/05 12:18現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0783ページ		



仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HRD-27S
放電電圧	DC27kV(最大)	放電容量	1 μ F(最大)
放電時間	5秒以内(DC27kV、1 μ Fにて50V以下)	電源	LR44(1.5V)×2個(付属)
放電抵抗	600k Ω	全長	740mm
重量	800g	付属品	ストレート金具、フック金具、収納袋
電池寿命	連続動作状態:約4時間	使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C~+40 $^{\circ}$ C
動作停止電圧	DC40V \pm 20%	発光・発音表示	発光:8000Lxの明るさの中で確認可能 発音:2m離れて50dB以上

溜まった電荷の放電完了を音と光で可視化

先端金具は用途に応じて取替可能(2種類)

本器は検電器ではありません。
検電器を使用して停電を確認してからご使用ください。

残留電荷の放電作業を安全で簡単にできる

放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できる

放電電流を制限する抵抗を内蔵(安全性を高め、接触部のダメージを抑える)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.