品番: EA707G-14

品名:アナログマルチテスター



販売価格	<b>11,500円</b> (税抜)/12,650円(税込)				
カタログ価 格	11,500円(税抜)/12,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/19 14:19現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0786ページ				











## 仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	TA55+C-SPH
仕様	本体	直流電圧	0.3/3/16/30/60(20kΩ/V)V
交流電圧	30/120/300(9KΩ/V)V	直流電流	0.5/3/30A
抵抗	2k/20k/200k/2MΩ	許容差	<ul><li>●直流電圧:±3%以内</li><li>●交流電圧:±4%以内</li><li>●直流電流:±5%以内</li><li>●抵抗:目盛長の±3%以内</li></ul>
導通	約70Ω以下でブザー音 開放電圧:3V	バッテリーチェック	12V車載バッテリー用
周波数特性	40~5kHz:変動値±3%以内	電源	R6P(単3形乾電池)×2
内蔵ヒューズ	F0020(3A/250V φ 6.4×30mm)×1	サイズ	97(W)×38(D)×142(H)mm
重量	約300g	付属品	<ul><li>●テストリード付(EA707NA-4)</li><li>●予備ヒューズ(F0020)</li><li>●携帯ケース</li><li>●取扱説明書</li></ul>
AC整流方式	半波整流方式	メータ仕様	内磁型トートバンド方式
許容差保証温湿度範囲	23 ℃±2 ℃ 75%RH以下 結露のない こと	使用温湿度範囲	3~43 ℃ 80%RH以下 結露のないこ と
保存温湿度範囲	−10~50 ℃ 70%RH以下 結露のな いこと		

自動車測定対応		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		
自動車測定にも対応の30Aレンジ		
スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上		
目盛りが見やすいスタンド機能付		
導通確認ブザーレンジ付		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.